



## Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 40/5Lmm



### Données de commande

N° commande	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Classe d'article	250

### Description

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

### Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Longueur totale $L_{tot}$	150 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	LOMU..
Longueur de col $L_1$	50 mm
Ø queue $D_s\ h6$	32 mm
Taille de plaquette	10
Ø dents $D_c$	40 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage

229713