



Fraise à dresser à 90° MFWN, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 63/4mm



Données de commande

N° commande	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	110 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	8 mm
Ø dents D_c	63 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Ø queue D_s h6	32 mm
Longueur de col L_1	30 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Tréflage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------