



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/3mm



Données de commande

N° commande	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Longueur de col L_1	32 mm
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Ø dents D_c	25 mm
Taille de plaquette	10
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Ø queue $D_s\ h6$	25 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229713