



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/2Lmm



Données de commande

N° commande	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	130 mm
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø dents D_c	32 mm
Taille de plaquette	15
Longueur de col L_1	32 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	15 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Nombre de dents Z	2
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229714