



Fraise à dresser à 90° MEW, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/5mm



Données de commande

N° commande	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Plaquette adaptée	LOMU..
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø fixation	22 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15 mm
Taille de plaquette	15
Ø dents D_c	63 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage

Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229714
----------------	--------