

**Fraise à dresser à 90° MFWN, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z:
80/5mm****Données de commande**

N° commande	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Ø dents D_c	80 mm
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Longueur de col L_1	30 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Tréflage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------