



## Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/2mm



### Données de commande

N° commande	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Classe d'article	250

### Description

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

### Description technique

Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Taille de plaquette	10
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	110 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Longueur de col $L_1$	30 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents $D_c$	20 mm
Nombre de dents Z	2
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage

229713