



## Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 40/3Lmm



### Données de commande

N° commande	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Classe d'article	250

### Description

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

### Description technique

Ø dents $D_c$	40 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Longueur totale $L_{tot}$	150 mm
Longueur de col $L_1$	50 mm
Taille de plaquette	15
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15 mm
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage

229714