



Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 30/4Lmm



Données de commande

N° commande	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Taille de plaquette	10
Longueur de col L ₁	32 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	10 mm
Ø queue D _s h6	25 mm
Ø dents D _c	30 mm
Longueur totale L _{tot}	130 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Nombre de dents Z	4
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------