

**Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/2XLmm****Données de commande**

N° commande	225200 20/2XL
GTIN	
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Taille de plaquette	10
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	LOMU..
Ø dents D_c	20 mm
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Longueur de col L_1	26 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Nombre de dents Z	2
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage

229713