



## Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 50/4Lmm



### Données de commande

N° commande	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Classe d'article	250

### Description

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

### Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	15 mm
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Plaquette adaptée	LOMU..
Longueur totale $L_{tot}$	120 mm
Ø dents $D_c$	50 mm
Longueur de col $L_1$	40 mm
Taille de plaquette	15
Nombre de dents Z	4
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui

Type de produit

Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage

229714