



Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M12



Données de commande

N° commande	216660 M12
GTIN	4047109013131
Classe d'article	24D

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

Description technique

Ø fraisage D_1 H13	20 mm
Ø min. d_{min}	13 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Plaquette réversible 216780 – 216910 ; 216950	24-010 / 110
Pour vis DIN à tête cylindrique	M12
Ø queue D_s h6	25 mm
Prof. d'alésage max. l	20 mm
Nombre de dents Z	1
Plaquette adaptée	WOEX
Nombre de plaquettes	1
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte
8IP2

239652 8IP2