

**Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z:  
32/3mm****Données de commande**

N° commande	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Classe d'article	250

**Description**

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

**Description technique**

Vis pour plaquette	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Taille de plaquette	15
Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	32 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	130 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	15 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	32 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage

Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229714
----------------	--------