

**Fraise à dresser à 90° MEW, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 32/4mm****Données de commande**

N° commande	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Classe d'article	250

**Description**

**Exécution:**  
**Economique grâce aux 4 dents.**

**Description technique**

Plaquette adaptée	LOMU..
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Longueur totale $L_{tot}$	35 mm
Ø dents $D_c$	32 mm
Taille de plaquette	10
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Tréflage

Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------