



Fraise à dresser à 90° MEW, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm



Données de commande

N° commande	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Classe d'article	250

Description

Exécution:
Economique grâce aux 4 dents.

Description technique

Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Ø dents D_c	40 mm
Taille de plaquette	10
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	10 mm
Plaquette adaptée	LOMU..
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage

Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------