



## Fraise à lamer KOMET®, Queue Weldon, Type: M16



### Données de commande

N° commande	216660 M16
GTIN	4047109013155
Classe d'article	24D

### Description

#### Utilisation:

Pour la réalisation de lamages pour vis à tête cylindrique suivant DIN 74 p. 2, à partir de M8, avec arrosage interne.

### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Ø min. $d_{min}$	17 mm
Prof. d'alésage max. l	21 mm
Pour vis DIN à tête cylindrique	M16
Ø fraisage $D_1$ H13	26 mm
Plaquette réversible 216780 – 216910 ; 216950	24-010 / 110
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	WOEX
Nombre de plaquettes	2
Longueur totale $L_{tot}$	100 mm
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

---

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte  
8IP2

---

239652 8IP2