


LOMU...08ER-GM, PR1510, Taille de plaquette: 10

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 225240 10 |
| GTIN | 4960664648788 |
| Classe d'article | 25A |

Description
Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes – grâce à l'exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l'effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e=0,3 \times D$.

Avance f_z par dent: 0,06 - 0,25 mm

Code ISO plaquette: LOMU...08ER-GM

Type: GG

Rayon d'angle: 0,8 mm

Description technique

| | |
|--------------------|----------------|
| Type | GG |
| Code ISO plaquette | LOMU...08ER-GM |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Nuance | PR1510 |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Avance f_z par dent | 0,06 - 0,25 mm |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|----------------------------|---------------------|-----------|----------|
| Ti > 850 N/mm ² | moyennement adaptée | 50 m/min | S |
| Fonte GG(G) | adaptée | 180 m/min | K |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |
| Air | adaptée | | |