

**Plaquette KOMET Unisix®, BK7710, Désignation type W29: 42-110****Données de commande**

N° commande	216950 42-110
GTIN	2050002046757
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Code ISO plaquette: WOEX 080404

Rayon d'angle: 0,4 mm

Description technique

Désignation	42-110
Code ISO plaquette	WOEX 080404
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	3
Nuance	BK7710
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	350 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	200 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée	150 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		