


Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/5mm

Données de commande

N° commande	225615 100/5
GTIN	4960664647620
Classe d'article	250

Description
Exécution:

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Ø dents D_c	100 mm
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Ø fixation	32 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Sous-plaquette	229751

Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Sous-plaquette	229751
Vis de serrage	229700