

**Plaquette KOMET Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 24-010****Données de commande**

N° commande	216850 24-010
GTIN	2050001102584
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Code ISO plaquette: WOEX 05T304

Rayon d'angle: 0,4 mm

Description technique

Désignation	24-010
Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	3
Nuance	BK8425
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	30 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		