

Garant**Fraise à lamer en poussant à 180°, Queue Weldon, Ø fraisage D: 17,5mm****Données de commande**

N° commande	217160 17,5
GTIN	4045197552525
Classe d'article	210

Description**Norme:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Remarque(s):

Les plaquettes recommandées ont un rayon d'angle de 0,4 mm. En cas d'utilisation de plaquettes avec des rayons d'angle différents, la cote $\varnothing d_{\min}$ (voir tableau) n'est pas atteinte! Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	40 mm
\varnothing queue D_s h6	16 mm
\varnothing fraisage D	17,5 mm
\varnothing min. d_{\min}	6,5 mm
Vis pour plaquette	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	260142
Longueur totale L_{tot}	96 mm
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Angle de lamage	180 degré

Type de produit

Fraises à lamer

AccessoiresTournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini
1,2 Nm

211750 1,2

Vis de serrage Type 1

219795 1