

**Fraise à dresser à 90° MFWN, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/7mm****Données de commande**

N° commande	225615 100/7
GTIN	4960664647699
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraises à plaquettes double face. La combinaison de l'angle d'attaque, de l'exécution des goujures, des géométries et de l'angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu'un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Ø fixation	32 mm
Ø dents D_c	100 mm
Vis pour plaquette	229700 (T15; 4,2 Nm)
Plaquette adaptée	WNMU 0806..
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Nombre de dents Z	7

Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229700
----------------	--------