

**Plaquette KOMET Unisix®, BK62, Désignation type W29: 10-010****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 216780 10-010 |
| GTIN | 2050002046665 |
| Classe d'article | 24T |

Description**Adapté(s) pour :**

Fraises à lamer à plaquettes 216660.

Code ISO plaquette: WOEX 030204

Rayon d'angle: 0,4 mm

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Désignation | 10-010 |
| Code ISO plaquette | WOEX 030204 |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Nombre de changements/dents | 3 |
| Nuance | BK62 |
| Type d'outils | Carbure |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Fonte GG(G) | adaptée | 160 m/min | K |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |