

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Kit de réparation de filetages, Contenu: M2,5-M6****Données de commande**

N° commande	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Classe d'article	04D

Description**Exécution:**

Kit de réparation de filetages composé de différents jeux de réparation pour filetages ISO métriques.

Inserts filetés continus et solides HeliCoil®plus en **acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage** dans des tolérances étroites, une **qualité de surface élevée** ainsi qu'une **résistance à la corrosion** et à la **chaleur**. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages **durables** de qualité optimale pour **toutes les charges de service** (statiques et dynamiques) avec une **transmission idéale de la force**. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés. **320 pièces:**(20 touches de chaque 1×D; 1,5×D; 2×D – M2,5; M3; M4; M5; M6)

Utilisation:

Pour la **réparation économique de filets endommagés** ou **usés** et comme élément de construction pour le **renforcement de filetages** en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

Livraison:

Inserts filetés HeliCoil®plus de différentes dimensions et longueurs, 5 forets hélicoïdaux, 5 tarauds main HSS, 5 broches de montage, 5 rupteurs, 1 coffret en plastique (L×l×H) 420×340×120 mm.

Remarque(s):

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133550 et 138200.

- **Tampon fileté double approprié pour le contrôle de filetage, voir 486000 et suivants.**
- **Des inserts autobloquants, d'autres dimensions et des inserts filetés UNC / UNF sont disponibles sur demande.**

Description technique

Nombre de touches, longueur de filet 2×D	100
Nombre de touches, longueur de filet 1,5×D	100
Nombre de touches, longueur de filet 1×D	100
Type de produit	Réparation de filetages