



Extracteur de goujons avec goujures serrées, Type: 5



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 082860 5 |
| GTIN | 4012929450503 |
| Classe d'article | 04D |

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (\emptyset de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Adapté(s) pour:

Acier.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

Description technique

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Pour embouts de tubes (nipple) | 1/4 pouce |
| Pour vis/boulons | M16 – M18 |
| Type | 5 |
| \emptyset pré-perçage | 8,5 mm |
| Adapté pour | Acier |
| Type de produit | Extracteurs de goujons |