

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7515, Type: ST1400**

## Données de commande

N° commande	213951 ST1400
GTIN	4045197553867
Classe d'article	21A

## Description

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3,5$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,19 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,19 mm
Type	ST1400
Code ISO plaquette	SEKN 1203 AFTN
Nuance	HB7515
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage

## Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	290 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	210 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	130 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		