

Garant
Fraise circulaire, Acier, Type: 12

Données de commande

N° commande	217250 12
GTIN	4045197542663
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: P12

Ø alésage min. D: 9,6 - 11,7 mm

Ø int. d_1 : 7 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 2,35 mm

Longueur de col L_1 : 22 mm

Longueur totale L_{tot} : 69,5 mm

Description technique

Type de queue	Weldon
Ø alésage min. D	9,6 - 11,7 mm
Longueur totale L_{tot}	69,5 mm
Ø int. d_1	7 mm
Longueur de col L_1	22 mm
Profondeur coupe max. S_{max}	2,35 mm
Jeu de vis de serrage	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ø queue D_s h6	12 mm
Pour type de plaque	P12

Arrosage interne	oui
Profondeur de filetage	20 mm
Matériau fraise	Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219818
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219832