

Garant
Fraise circulaire, avec filetage Acier, Type: 27/M10

Données de commande

N° commande	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Ø alésage min. D: 22 - 37 mm

Taille de filetage M: M10 mm

Pour type de plaque: P26

Ø int. d_1 : 18 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 9,5 mm

Longueur de col L_1 : 18 mm

Description technique

Ø alésage min. D	22 - 37 mm
Taille de filetage M	M10 mm
Ø int. d_1	18 mm
Profondeur coupe max. S_{max}	9,5 mm
Longueur totale L_{tot}	22,6 mm
Jeu de vis de serrage	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Longueur de col L ₁	18 mm
Type de queue	avec filetage
Pour type de plaque	P26
Ø de perçage	16 mm
Profondeur de filetage	18 mm
Arrosage interne	oui
Matériau fraise	avec filetage Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219819
--------------------------------------	--------