

Garant
Fraise circulaire, Carbure, Type: 18L

Données de commande

N° commande	217252 18L
GTIN	4045197216533
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: P16

Ø alésage min. D: 14 - 22 mm

Ø int. d_1 : 12 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 5 mm

Longueur de col L_1 : 37,4 mm

Longueur totale L_{tot} : 86,5 mm

Description technique

Profondeur coupe max. S_{max}	5 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Ø int. d_1	12 mm
Ø alésage min. D	14 - 22 mm
Longueur totale L_{tot}	86,5 mm
Longueur de col L_1	37,4 mm
Type de queue	cylindrique
Jeu de vis de serrage	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Queue	DIN 6535 HA
Pour type de plaque	P16
Arrosage interne	oui
Profondeur de filetage	35,4 mm
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219818
--------------------------------------	--------