

Garant
Fraise circulaire, Acier, Type: 27

Données de commande

N° commande	217250 27
GTIN	4045197216519
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: P26

Ø alésage min. D: 22 - 37 mm

Ø int. d_1 : 13,6 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 11,5 mm

Longueur de col L_1 : 35 mm

Longueur totale L_{tot} : 84,2 mm

Description technique

Profondeur coupe max. S_{max}	11,5 mm
Longueur totale L_{tot}	84,2 mm
Longueur de col L_1	35 mm
Type de queue	Weldon
Ø alésage min. D	22 - 37 mm
Ø int. d_1	13,6 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Jeu de vis de serrage	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Pour type de plaque	P26

Arrosage interne	oui
Profondeur de filetage	30,4 mm
Matériau fraise	Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219819
--------------------------------------	--------