

**Garant****Fraise circulaire, avec filetage Acier, Type: 12/M5****Données de commande**

N° commande	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Classe d'article	21Q

**Description****Remarque(s):**

La profondeur de gorge  $S_{max}$  effective se calcule comme suit:  $(D-d_1) / 2$ .

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Ø alésage min. D: 9,6 - 11,7 mm

Taille de filetage M: M5 mm

Pour type de plaque: P12

Ø int.  $d_1$ : 9,5 mm

Profondeur coupe max.  $S_{max}$ : 1,1 mm

Longueur de col  $L_1$ : 10 mm

**Description technique**

Ø int. $d_1$	9,5 mm
Jeu de vis de serrage	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	13,5 mm
Ø alésage min. D	9,6 - 11,7 mm
Taille de filetage M	M5 mm
Type de queue	avec filetage

Longueur de col L <sub>1</sub>	10 mm
Profondeur coupe max. S <sub>max</sub>	1,1 mm
Pour type de plaque	P12
Ø de perçage	16 mm
Profondeur de filetage	10 mm
Arrosage interne	oui
Matériau fraise	avec filetage Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219832
--------------------------------------	--------