

Garant
Fraise circulaire, Carbure, Type: 12L

Données de commande

N° commande	217252 12L
GTIN	4045197542670
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: P12

Ø alésage min. D: 9,6 - 11,7 mm

Ø int. d_1 : 7 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 2,35 mm

Longueur de col L_1 : 32 mm

Longueur totale L_{tot} : 82 mm

Description technique

Ø int. d_1	7 mm
Profondeur coupe max. S_{max}	2,35 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Jeu de vis de serrage	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Ø alésage min. D	9,6 - 11,7 mm
Type de queue	cylindrique
Longueur totale L_{tot}	82 mm
Longueur de col L_1	32 mm
Queue	DIN 6535 HA

Pour type de plaque	P12
Arrosage interne	oui
Profondeur de filetage	30 mm
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219832
--------------------------------------	--------