

Garant**Fraise circulaire, avec filetage Acier, Type: 18/M6****Données de commande**

N° commande	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Classe d'article	21Q

Description**Remarque(s):**

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Ø alésage min. D: 14 - 22 mm

Taille de filetage M: M6 mm

Pour type de plaque: P16

Ø int. d_1 : 11 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 5,5 mm

Longueur de col L_1 : 15 mm

Description technique

Jeu de vis de serrage	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ø alésage min. D	14 - 22 mm
Profondeur coupe max. S_{max}	5,5 mm
Taille de filetage M	M6 mm
Type de queue	avec filetage
Ø int. d_1	11 mm

Longueur de col L_1	15 mm
Longueur totale L_{tot}	18,5 mm
Pour type de plaque	P16
Ø de perçage	16 mm
Profondeur de filetage	15 mm
Arrosage interne	oui
Matériau fraise	avec filetage Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219818
--------------------------------------	--------