

Garant
Fraise circulaire, Carbure, Type: 18

Données de commande

N° commande	217252 18
GTIN	4045197216526
Classe d'article	21Q

Description
Remarque(s):

La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Pour type de plaque: P16

Ø alésage min. D: 14 - 22 mm

Ø int. d_1 : 9 mm

Profondeur coupe max. S_{max} : 6,5 mm

Longueur de col L_1 : 25 mm

Longueur totale L_{tot} : 71,5 mm

Description technique

Profondeur coupe max. S_{max}	6,5 mm
Longueur totale L_{tot}	71,5 mm
Type de queue	Weldon
Ø int. d_1	9 mm
Longueur de col L_1	25 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Jeu de vis de serrage	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Ø alésage min. D	14 - 22 mm

Queue	DIN 6535 HB
Pour type de plaque	P16
Arrosage interne	oui
Profondeur de filetage	21 mm
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219818
--------------------------------------	--------