



Extracteur de goujons avec goujures serrées, Type: 6



Données de commande

N° commande	082860 6
GTIN	2050001695390
Classe d'article	04D

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (\emptyset de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Adapté(s) pour:

Acier.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

Description technique

Type	6
Pour vis/boulons	M18 – M24
\emptyset pré-perçage	12 mm
Pour embouts de tubes (nipple)	3/8 pouce
Adapté pour	Acier
Type de produit	Extracteurs de goujons