

Garant**Fraise circulaire, avec filetage Acier, Type: 27/M8****Données de commande**

N° commande	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Classe d'article	21Q

Description**Exécution:****Exécution très étroite** pour le fraisage de filets.**Remarque(s):**La profondeur de gorge S_{max} effective se calcule comme suit: $(D-d_1) / 2$.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: oui

Ø alésage min. D: 22 - 37 mm

Taille de filetage M: M8 mm

Pour type de plaque: P26

Ø int. d_1 : 13,6 mmProfondeur coupe max. S_{max} : 11,5 mmLongueur de col L_1 : 18 mm**Description technique**

Jeu de vis de serrage	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Longueur de col L_1	18 mm
Profondeur coupe max. S_{max}	11,5 mm
Taille de filetage M	M8 mm
Longueur totale L_{tot}	22,6 mm

Ø alésage min. D	22 - 37 mm
Type de queue	avec filetage
Ø int. d ₁	13,6 mm
Pour type de plaque	P26
Ø de perçage	16 mm
Profondeur de filetage	18 mm
Arrosage interne	oui
Matériau fraise	avec filetage Acier
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219819
--------------------------------------	--------