

Garant

**Fraise à surfacer à 45° coupe à droite, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
100/8mm**

**Données de commande**

N° commande	214200 100/8
GTIN	4045197131478
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Ø ext. max. D_{max}	113 mm
Jeu de vis pour plaquettes	21 9800 (20IP; 5,7 Nm)
Plaquette adaptée	SE.. 1204..
Ø fixation	32 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Ø dents D_c	100 mm
Nombre de dents Z	8
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque κ	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à surfacer

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219800
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7