



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 33/6Lmm



Données de commande

N° commande	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Classe d'article	250

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Arrosage interne: oui

Ø dents D_c : 33 mm

Nombre de dents Z: 6

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 6 mm

Longueur de col L_1 : 30 mm

Longueur totale L_{tot} : 130 mm

Ø queue D_s h6: 32 mm

Description technique

Ø dents D_c	33 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longueur de col L_1	30 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703

Nombre de dents Z	6
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	29 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,4 degré
$\varnothing D_3$	30 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------