



Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 22/3Lmm



Données de commande

N° commande	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Ø queue D_s h6	20 mm
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Ø dents D_c	22 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Longueur de col L_1	26 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	15 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	42 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	38 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,76 degré
Ø D_3	16 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------