



Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 16/2Lmm



Données de commande

N° commande	227300 16/2L
GTIN	4960664396030
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Remarque(s):

Sans arrosage interne.

Description technique

Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Longueur de col L_1	23 mm
Ø queue D_s h6	12 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Ø dents D_c	16 mm
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	9 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	30 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	26 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,27 degré

Ø D ₃	10 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------