



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 16/3mm



Données de commande

N° commande	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Classe d'article	250

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Description technique

Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø dents D_c	16 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Longueur de col L_1	20 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Longueur totale L_{tot}	68 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	30 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	29 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,95 degré

Ø D ₃	13 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------