



## Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/5Lmm



### Données de commande

N° commande	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

### Description technique

Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø queue $D_s$ h6	20 mm
Ø dents $D_c$	25 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Longueur de col $L_1$	25 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	6 mm
Longueur totale $L_{tot}$	120 mm
Nombre de dents Z	5
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	21 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	48 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	47 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,55 degré
Ø $D_3$	22 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------