



Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 18/2Lmm



Données de commande

N° commande	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	100 mm
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	10 mm
Longueur de col L_1	23 mm
Ø dents D_c	18 mm
Ø queue D_s h6	16 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	11 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	34 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	30 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,04 degré
Ø D_3	12 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------