



Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 26/5Lmm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 227100 26/5L |
| GTIN | 4960664462896 |
| Classe d'article | 250 |

Description

Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Description technique

| | |
|---|----------------------|
| Longueur de col L_1 | 25 mm |
| Vis pour plaquette | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Ø queue D_s h6 | 25 mm |
| Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$ | 6 mm |
| Ø dents D_c | 26 mm |
| Plaquette adaptée | BD.. 0703 |
| Longueur totale L_{tot} | 120 mm |
| Nombre de dents Z | 5 |
| Longueur de plongée oblique L pour α_{max} | 22 mm |
| Perçage par interpolation Ø D_{max} | 50 mm |
| Perçage par interpolation Ø D_{min} | 49 mm |
| Angle de plongée oblique α_{max} | 0,52 degré |
| Ø D_3 | 23 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Type de queue | Queue cylindrique |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Application de fraisage | Fraisage circulaire |
| Application de fraisage | Dressage |
| Application de fraisage | Ramping |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Accessoires

| | |
|----------------|--------|
| Vis de serrage | 229707 |
|----------------|--------|