



Extracteur de goujons avec goujures serrées, Type: 7



Données de commande

N° commande	082860 7
GTIN	4012929450701
Classe d'article	04D

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (\emptyset de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Adapté(s) pour:

Acier.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

Description technique

Type	7
Pour vis/boulons	M24 – M33
Pour embouts de tubes (nipple)	1/2 pouce
\emptyset pré-perçage	15 mm
Adapté pour	Acier
Type de produit	Extracteurs de goujons