



## Fraise à dresser à 90° MECX, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 26/5XLmm



### Données de commande

N° commande	227100 26/5XL
GTIN	4960664462704
Classe d'article	250

### Description

#### Description:

Productivité améliorée, même dans des conditions d'usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d'épaulements, fraisage en oblique, etc.

Arrosage interne: oui

Ø dents  $D_c$ : 26 mm

Nombre de dents Z: 5

Profondeur de coupe max.  $a_{p\max}$ : 6 mm

Longueur de col  $L_1$ : 25 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 160 mm

Ø queue  $D_s$  h6: 25 mm

### Description technique

Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø queue $D_s$ h6	25 mm
Longueur totale $L_{tot}$	160 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Ø dents $D_c$	26 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Longueur de col $L_1$	25 mm
Nombre de dents Z	5

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	22 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	50 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,52 degré
$\varnothing D_3$	23 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------