



Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm



Données de commande

N° commande	227300 20/3
GTIN	4960664396078
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	10 mm
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	20 mm
Longueur de col L_1	30 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	13 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	38 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	34 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,88 degré
Ø D_3	14 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------