


Fraise à dresser à 90° MECX, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 32/8mm

Données de commande

N° commande	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Classe d'article	250

Description technique

Ø dents D_c	32 mm
Plaquette adaptée	BD.. 0703
Vis pour plaquette	229707 (T6; 0,45 Nm)
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Ø fixation	16 mm
Nombre de dents Z	8
Angle de plongée oblique α_{max}	0,41 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	28 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	61 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	29 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré

Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229707
----------------	--------