



Fraise à dresser à 90° MEC11T, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/4Lmm



Données de commande

N° commande	227300 32/4L
GTIN	4960664396139
Classe d'article	250

Description

Description:

Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d'arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d'avance plus élevée par dent.

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	10 mm
Longueur totale L_{tot}	130 mm
Longueur de col L_1	32 mm
Ø dents D_c	32 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Vis pour plaquette	229708 (T8; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	BD.. 11T3
Nombre de dents Z	4
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	25 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	62 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	58 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,46 degré
Ø D_3	26 mm

Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage	229708
----------------	--------