

Garant
Fraise circulaire (sans plaquette), Carbure, Type: 11L

Données de commande

N° commande	217405 11L
GTIN	4045197216915
Classe d'article	21Q

Description
Exécution:

217400 réf. 8 et 11 ainsi que 217405 réf. 11L sans arrosage interne.

Changement d'outil: PowerCard

Arrosage interne: non

Pour type de plaque: 03

Ø alésage min. D: 10,6 mm

Ø int. d₁: 7,4 mm

Profondeur coupe max. S_{max}: 1,6 mm

Longueur de col L₁: 34,2 mm

Longueur totale L_{tot}: 74,2 mm

Description technique

Jeu de vis de serrage	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Ø int. d ₁	7,4 mm
Type de queue	Weldon
Ø queue D _s h6	10 mm
Longueur de col L ₁	34,2 mm
Profondeur coupe max. S _{max}	1,6 mm
Ø alésage min. D	10,6 mm
Longueur totale L _{tot}	74,2 mm
Pour type de plaque	03

Arrosage interne	non
Matériau fraise	Carbure
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise circulaire

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219820
--------------------------------------	--------